


HOLEX**Dopolnilna garnitura, 3/8-colska, Število orodij: 17****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	953714 17
GTIN	4067263723592
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 8 G oz. 250 × 200 mm) ali 1/2 (20 G × 8 G oz. 500 × 200 mm) uporabne površine predala.

Primerno za:

Delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra **20 G × 16 G** oziroma 500 × 400 mm (Š × G).

Penasti vložki velikosti 10 G × 8 G so primerni za police za orodje art. 923210 vel. 250 (2 penasta vložka na polico za orodje).

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953714: 1 St.

12-kotni nasadni ključ HOLEX art. 637320, vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22: po 1 kos

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik HOLEX, zelo dolgi, art. 637613, vel. 4; 5; 6; 8; 10: po 1 kos

Tehnični opis

Globina	250 mm
Globina v G	10

Širina	200 mm
Izvedba	Z nasadnim ključem
Širina v G	8
Število orodij	17
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×10
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 953714	952001 953714
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colskidolgi Zev ključa 10 mm	637320 10
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colskidolgi Zev ključa 11 mm	637320 11
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colskidolgi Zev ključa 12 mm	637320 12
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colskidolgi Zev ključa 13 mm	637320 13
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colskidolgi Zev ključa 14 mm	637320 14
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colskidolgi Zev ključa 15 mm	637320 15
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colskidolgi Zev ključa 16 mm	637320 16
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colskidolgi Zev ključa 17 mm	637320 17
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colskidolgi Zev ključa 18 mm	637320 18
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colskidolgi Zev ključa 19 mm	637320 19
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colskidolgi Zev ključa 21 mm	637320 21
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colskidolgi Zev ključa 22 mm	637320 22
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colskidolgi, z okroglo glavo 6-kotnik 10 mm	637613 10
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colskidolgi, z okroglo glavo 6-kotnik 4 mm	637613 4
	637613 5

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colskidolgi, z okroglo glavo 6-kotnik 5 mm

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colskidolgi, z okroglo glavo 6-kotnik 6 mm

637613 6

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colskidolgi, z okroglo glavo 6-kotnik 8 mm

637613 8