

Garant GREENPLUS

Delovne rokavice, par CUT C, Velikost rokavic: 7**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094438 7
GTIN	4067263723912
Razred artikla	01H

Opis**Izvedba:**

Nove rokavice **GARANT GreenPlus** navdušujejo s svojo trajnostjo, hkrati pa so zelo udobne za nošenje in izjemno vzdržljive.

Trajnostne rokavice z zaščito pred vrezi so izdelane iz 30 % (več kot 24 % recikliranega materiala v končnem izdelku) **reciklirane najlonske preje** (velja za velikost 9). Posledica tega je **zmanjšanje CO2 odtisa** za 65 g (v primerjavi s standardnimi delovnimi rokavicami za zaščito pred vrezi iz najlona) na par (velja za velikost 9). Udobna podloga s tehnologijo pletenja 15-gauge za zelo dober oprijem. Dlan z lahkim nitrilnim premazom. Z **možnostjo zaslona na dotik**. Primerna za **suho delovno okolje** in **oljnata ali mastna ter mokra območja z visoko nevarnostjo ureza**. Z ojačanim pregibom palca za daljšo življenjsko dobo.

Napotek:

Okolju prijazna embalaža, 100-odstotno brez plastike. Te rokavice je možno kupiti le v celotni embalažni enoti (VPE) ali v več enotah.

Tehnični opis

Velikost rokavic	7
Serijska	GreenPlus

Lastnosti rokavic	Primerne za zaslone na dotik
Lastnosti rokavic	Ojačan pregib palca
Tehnologija pletenja	15G
Standard za oblačila	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X32C
Nosilni material	Najlon
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Preciznost
Barva	zelene/črne
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	C
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti