

Garant GREENPLUS

Delovne rokavice, par, Velikost rokavic: 7**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094338 7
GTIN	4067263723844
Razred artikla	01H

Opis**Izvedba:**

Nove rokavice **GARANT GreenPlus** navdušujejo s svojo trajnostjo, hkrati pa so zelo udobne za nošenje in izjemno vzdržljive.

Trajnostne večnamenske rokavice so izdelane iz 85 % (več kot 54 % recikliranega materiala v končnem izdelku) **reciklirane najlonske preje** (velja za velikost 9). Posledica tega je **zmanjšanje CO2 odtisa** za 78 g (v primerjavi s standardnimi večnamenskimi rokavicami iz najlona) na par (velja za velikost 9). 15-gauge tehnologija pletenja za zelo dober oprijem. Dlan z lahkim nitrilnim premazom. Z **možnostjo zaslona na dotik**. Primerna za **suho delovno okolje** in **oljnata ali mastna ter mokra območja**. Z ojačanim pregibom palca za daljšo življenjsko dobo.

Napotek:

Okolju prijazna embalaža, 100-odstotno brez plastike. Te rokavice je možno kupiti le v celotni embalažni enoti (VPE) ali v več enotah.

Tehnični opis

Velikost rokavic	7
Serija	GreenPlus
Standard za oblačila	Oeko-Tex Standard 100

Lastnosti rokavic	Primerne za zaslone na dotik
Lastnosti rokavic	Ojačan pregib palca
EN 388	4121X
Nosilni material	Najlon
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Preciznost
Barva	zelene/črne
Tehnologija pletenja	15G
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice