

Garant GREENPLUS

Delovne rokavice, par CUT C, Velikost rokavic: 12**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 094438 12 |
| GTIN | 4067263723967 |
| Razred artikla | 01H |

Opis**Izvedba:**

Nove rokavice **GARANT GreenPlus** navdušujejo s svojo trajnostjo, hkrati pa so zelo udobne za nošenje in izjemno vzdržljive.

Trajnostne rokavice z zaščito pred vrezi so izdelane iz 30 % (več kot 24 % recikliranega materiala v končnem izdelku) **reciklirane najlonske preje** (velja za velikost 9). Posledica tega je **zmanjšanje CO2 odtisa** za 65 g (v primerjavi s standardnimi delovnimi rokavicami za zaščito pred vrezi iz najlona) na par (velja za velikost 9). Udobna podloga s tehnologijo pletenja 15-gauge za zelo dober oprijem. Dlan z lahkim nitrilnim premazom. Z **možnostjo zaslona na dotik**. Primerna za **suho delovno okolje** in **oljnata ali mastna ter mokra območja z visoko nevarnostjo ureza**. Z ojačanim pregibom palca za daljšo življenjsko dobo.

Napotek:

Okolju prijazna embalaža, 100-odstotno brez plastike. Te rokavice je možno kupiti le v celotni embalažni enoti (VPE) ali v več enotah.

Tehnični opis

| | |
|------------------|-----------|
| Serijska | GreenPlus |
| Velikost rokavic | 12 |

| | |
|---------------------------|---|
| Lastnosti rokavic | Primerne za zaslone na dotik |
| Lastnosti rokavic | Ojačan pregib palca |
| Tehnologija pletenja | 15G |
| Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4X32C |
| Nosilni material | Najlon |
| Prevleka | Nitril |
| Različica prevleke | Prevleka dlani |
| Področje uporabe | Preciznost |
| Barva | zelene/črne |
| Uporaba | za večkratno uporabo |
| Razred zaščite pred vrezi | C |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |