

Garant**Garnitura izvijačev in delavniškega pribora, Število orodij: 14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	954844 14
GTIN	4067263723677
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954844: 1 St.

LED-žepna svetilka GARANT art. 081505 vel. 140: 1 St.

Garnitura ključev z notranjim 6-kotnikom GARANT, art. 627132 vel. 9: 1 St.

Kratki ploščati izvijač za GARANT art. 664122 vel. 5,5; 6,5: po 1 kos

Kratki izvijač za profil Phillips GARANT art. 667722 vel. 1; 2: po 1 kos

Tehnični opis

Globina v G	10
Število orodij	14
Izvedba	Z garnituro orodja
Globina	250 mm
Širina	200 mm

Širina v G	8
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×10
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954844	952001 954844
LED žepna svetilkaz baterijami Tip 140 mm	081505 140
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, z zadrževalno kroglicokromirane Število izvijačev 9	627132 9
Ploščati izvijač, kratek, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 5,5 mm	664122 5,5
Ploščati izvijač, kratek, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 6,5 mm	664122 6,5
Izvijač za profil Phillips, kratek, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 1	667722 1
Izvijač za profil Phillips, kratek, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 2	667722 2