

Garant
Delavniška garnitura, Število orodij: 23

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	955002 23
GTIN	4067263723691
Razred artikla	91A

Opis
Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva opozarja na manjkajoča orodja.

Primerno za:

Delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in mero predalnega rastra **20G x 16G** oziroma 500 x 400 mm (Š x G).

Delavniški vozički art. 914520–914582.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955002

: 1 St.

Digitalno pomično merilo GARANT IP54 art. 412680 vel. 150: 1 St.

Tračni meter GARANT art. 462210, vel. 3: 1 St.

Vodna tehtnica iz lahke kovine GARANT art. 467020 vel. 250: 1 St.

Viličasto obročni ključ GARANT art. 613600 vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 kos

Ploščati izvijač GARANT art. 660032, vel. 3,5; 5,5; 6,5: po 1 kos

Izvijač za profil Phillips GARANT art. 667702, vel. 1; 2; 3: po 1 kos

Kombinirane klešče GARANT art. 700940, vel. 180: 1 St.

Klešče papiga GARANT art. 706001 vel. 250: 1 St.

Polokrogle klešče GARANT, ravne, art. 713040, vel. 200: 1 St.

Stranske ščipalne klešče GARANT art. 724840, vel. 160: 1 St.

Univerzalni nož GARANT z dvokomponentnim ročajem s 3 rezili, art. 845020: 1 St.

Tehnični opis

Uporabna površina predalov v G	20×16
Širina	500 mm
Število orodij	23
Globina v G	16
Izvedba	Za predal delavniškega vozička
Širina v G	20
Globina	400 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Primerno za delavniško pohištvo	Delavniški voziček
Najmanjša ustrežna sprednja višina predala	100 mm
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 955002	952001 955002
Digitalno pomično merilo IP54 s podatkovnim izhodom Merilno območje 150 mm	412680 150
Tračni meter s kontrolnim okencem Dolžina traku 3 m	462210 3
Vodna tehtnica iz lahke kovine Dolžina 250 mm	467020 250
Viličasto obročni ključ Zev ključa 10 mm	613600 10
Viličasto obročni ključ Zev ključa 13 mm	613600 13
Viličasto obročni ključ Zev ključa 16 mm	613600 16
Viličasto obročni ključ Zev ključa 17 mm	613600 17
Viličasto obročni ključ Zev ključa 18 mm	613600 18

Viličasto obročni ključ Zev ključa 19 mm	613600 19
Viličasto obročni ključ Zev ključa 5,5 mm	613600 5,5
Viličasto obročni ključ Zev ključa 7 mm	613600 7
Viličasto obročni ključ Zev ključa 8 mm	613600 8
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 3,5 mm	660032 3,5
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 5,5 mm	660032 5,5
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 6,5 mm	660032 6,5
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 1	667702 1
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 2	667702 2
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 3	667702 3
Kombinirane klešče, kromirane, z dvokomponentno prevleko ročajev Celotna dolžina 180 mm	700940 180
Klešče papiga, s fino regulacijo zeva, črne barve Celotna dolžina 250 mm	706001 250
Polokrogle klešče, ravne, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 200 mm	713040 200
Stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	724840 160
Univerzalni nož z dvokomponentnim ročajem 3 rezili, širina 18 mm	845020