

**Garant**
**Delavniška garnitura, Število orodij: 34**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955009 34
GTIN	4067263724018
Razred artikla	91A

**Opis**
**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva opozarja na manjkajoča orodja.

**Primerno za:**

**Delavniški vozički GARANT** z v celoti izvlečljivimi predali in mero predalnega rastra **20G x 16G** oziroma 500 x 400 mm (Š x G).

Delavniški vozički art. 914520–914582.

**Obseg dobave:**

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955009: 1 St.

Viličasto obročni ključ GARANT art. 613600 vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 kos

Dvostranska raglja GARANT art. 640025, vel. 1/2: 1 St.

Podaljšek GARANT, 1/2-colski, art. 641029, vel. 125; 250: po 1 kos

T-ročaj GARANT, 1/2-colski, art. 641329 vel. 295: 1 St.

Kardanski zglob GARANT art. 641629, vel. 1/2: 1 St.

6-kotni nasadni ključ GARANT art. 642325, vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 kos

12-kotni nasadni ključ GARANT, dolgi, art. 642529, vel. 17; 19; 21: po 1 kos

Ploščati izvijač GARANT art. 660032 vel. 3,5; 5,5: po 1 kos

Izvijač za profil Phillips GARANT art. 667702 vel. 1; 2: po 1 kos

Ključavničarsko kladiivo GARANT art. 750110 vel. 300: 1 St.

Kombinirane klešče GARANT art. 700940, vel. 180: 1 St.

Klešče papiga GARANT art. 706001 vel. 250: 1 St.

## Tehnični opis

Število orodij	34
Uporabna površina predalov v G	20×16
Širina v G	20
Izvedba	Za predal delavniškega vozička
Globina v G	16
Globina	400 mm
Širina	500 mm
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Primerno za delavniško pohištvo	Delavniški voziček
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 955009	952001 955009
Viličasto obročni ključ Zev ključa 10 mm	613600 10
Viličasto obročni ključ Zev ključa 13 mm	613600 13
Viličasto obročni ključ Zev ključa 16 mm	613600 16
Viličasto obročni ključ Zev ključa 17 mm	613600 17
Viličasto obročni ključ Zev ključa 18 mm	613600 18
Viličasto obročni ključ Zev ključa 19 mm	613600 19
Viličasto obročni ključ Zev ključa 5,5 mm	613600 5,5
Viličasto obročni ključ Zev ključa 7 mm	613600 7
Viličasto obročni ključ Zev ključa 8 mm	613600 8
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip 1/2	640025 1/2
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 125 mm	641029 125

Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 250 mm	641029 250
T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 295 mm	641329 295
Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2	641629 1/2
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642325 13
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 14 mm	642325 14
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 15 mm	642325 15
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642325 16
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642325 17
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642325 18
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642325 19
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642325 21
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642325 22
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 24 mm	642325 24
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642529 17
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642529 19
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642529 21
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 3,5 mm	660032 3,5
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 5,5 mm	660032 5,5
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 1	667702 1
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 2	667702 2

Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa  
brez ročaja 300 g

750110 300

Kombinirane klešče, kromirane, z dvokomponentno  
prevleko ročajev Celotna dolžina 180 mm

700940 180

Klešče papiga, s fino regulacijo zeva, črne barve Celotna  
dolžina 250 mm

706001 250