



Kotni rezkar 90° MECH17, z izvrtino, Ø D / Zef: 63/4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227655 63/4
GTIN	4960664579280
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Obračalne rezkalne ploščice z zarezami za zmanjšane rezalne sile in vibracije. V primerjavi so možne večje delovne širine a_e pri enaki globini rezanja a_p .

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 170408
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 1704
efektivno število rezil Z_{ef}	4
Celotna dolžina $L_{celotna}$	70 mm
Vijak za obračalno ploščico	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Ø rezila D_c	63 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	45 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	12
Izvedba držala	z izvrtino

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Kotno rezkanje ne
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229709
-----------------	--------