

RUNPOTEC
HPI KABELNIZIJSPEZIALIST

Predvleka iz steklenih vlaken GF3, v ohišju iz umetne mase, Dolžina traku: 50m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	814867 50
GTIN	9120045477160
Razred artikla	86A

Opis

Izvedba:

3 mm debela predvleka iz steklenih vlaken, **zelo čvrsta za potiskanje** in obenem zelo **gibka**; idealna za uvlek dolgih vodnikov v že položene cevi ali cevi s številnimi loki.

Ergonomski ročaj za držanje in prenašanje. Patentirana vodilna konica s kompenzacijo zasuka in zaščito pred upogibanjem (2 x zunanji navoj Ø RTG 6 mm). Samodejna zaščita pred povlekom nazaj. Premaz proti drsenju. Primerno za gradbišča, odporno na pljuske in prah, odporno na udarce in zlome. Na voljo do radija 38 mm.

Združljivost tudi z RUNPOCAM RC2 (art. 814878) in bazaltnimi palicami (art. 814877).

Obseg dobave:

Vključno z dodatno opremo, spravljeno v škatli iz umetne mase, da je ne izgubite: 1 upogljiva vodilna konica (vodnik runpog) z izravnavo zasuka, 1 tulka za zaščito pred pregibom RTG Ø 6 mm, 1 pripomoček za uvlek kabla, 1 posebno lepilo 3 g, 1 zanka za uvlek kabla (Ø 14 mm zunaj), 6 lepilnih tulk Ø 3 mm, 3 vlečna ušesa Ø 7 mm, 1 začetni nastavek Ø 11 mm, 1 povezovalna tulka, 2 montažna ključa, 1 gumbna baterija CR2032.

Tehnični opis

Dolžina traku	50 m
---------------	------

Največja obremenitev spoja predvleke in tulca	1,3 kN
Največja obremenitev predvleke	4,5 kN
Vrsta izdelka	Orodje za predvleko kablov