



Polokrogle klešče, ravne, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	713101 200
GTIN	4003773035022
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezila induktivno kaljena (pribl. 61 HRC), primerna tudi za trdo in mehko žico. Čeljusti na notranji strani narebreni.

Kromirane klešče, ročaja z večkomponentnima tulcema in vmesnik KNIPEXtend.

Vmesnik KNIPEXtend se uporablja za priključitev razširitev, kot so sponke ColorCode (CCC) za individualizacijo ali sponke Tethered Tool (TTC) za pritrditev naprave za zaščito pred padci TetheredTools.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Napotek:

Prejšnji model art. 713100 je še vedno mogoče naročiti do razpoložljivosti modelov KNIPEXtend.

Tehnični opis

Dolžina čeljusti	73 mm
celotna dolžina	200 mm
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Oblika čeljusti	ovalno-koničaste, ravne
Standard	DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)

Podatkovni list

Izvedba čeljusti	znotraj narebrene
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče