

**Garant****Jeklena vijačna spona, Vpenjalne letve: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	860482 200
GTIN	4067263736899
Razred artikla	81D

**Opis****Izvedba:**

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla, kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, brunirano.

Premična pritisna ploščica z vgrajeno **blokado vretena preprečuje popuščanje** vretena pri vibracijah. Maksimalni prenos sile zaradi **močnega ročaja** z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz posebno žilavega polipropilena. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.

**Tehnični opis**

Presek vodila	19,5×9,5 mm
Prevesna dolžina	100 mm
Območje vpenjanja	200 mm
Vrsta izdelka	Spone

