

Garant**Jeklena vijačna spona, z zložljivim ročajem, Vpenjalne letve: 250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	860492 250
GTIN	4067263742999
Razred artikla	81D

Opis**Izvedba:**

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla, kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, brunirano.

Premična pritisna ploščica z vgrajeno **blokado vretena preprečuje popuščenje** vretena pri vibracijah. Maksimalni prenos sile zaradi **močnega ročaja** z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz posebno žilavega polipropilena. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.

Spona v celoti iz jekla, z zložljivim ročajem. Hitro primikanje in vpenjanje obdelovanca v zaskočenem, navpičnem položaju ročaja. **Prepognjen ročaj omogoča zatezanje z večjo silo in neutrujajoče delo.**

Tehnični opis

Presek vodila	22×10,5 mm
Prevesna dolžina	120 mm
Območje vpenjanja	250 mm

Vrsta izdelka

Spone