

Garant

**Garnitura roto rezkarjev, 5-delna GARANT Master Cast – grobi, AlTiSiN,
Število roto rezkarjev: 5**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	547705 5
GTIN	4067263736271
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Na novo razvita inovativna geometrija ozobja omogoča zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in zelo dobri vodljivosti. Brez oprijemanja odrezkov in odlično obdelana površina.

Ø držala 6mm.

Uporaba:

Primerno za uporabo pri grobi in poravnalni obdelavi. Z visokozmogljivo prevleko za daljšo življenjsko dobo, manjši vnos toplote in manjše prijetanje odrezkov.

Obseg dobave:

Po 1 kos 547700, vel. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225

Tehnični opis

Serijska	GARANT Master Cast
Rezalni material	AlTiSiN
Ø držala	6 mm

Vrsta izdelka

Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	pogojno primerno		

Pribor

Roto rezkar s prevleko GARANT Master Cast – grobi Tip A1225

547700 A1225

Roto rezkar s prevleko GARANT Master Cast – grobi Tip C1225

547700 C1225

Roto rezkar s prevleko GARANT Master Cast – grobi Tip D1210

547700 D1210

Roto rezkar s prevleko GARANT Master Cast – grobi Tip F1225

547700 F1225

Roto rezkar s prevleko GARANT Master Cast – grobi Tip G1225

547700 G1225