

bimos

ESD-delavniški vrtljivi stol, Supertec, s talnimi drsniki in obročem za noge, visok, Tip: ESD**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972677 ESD
GTIN	4016849944012
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Oblazinjenje sedeža in naslonjala s prevodno tkanino ESD Supertec. Supertec je udoben, mehak, zračen in izredno trpežen, odporen proti vrezom, prijazen za čiščenje in nedrseč. Zaradi mikroarmature združuje prednosti blaga in integralne pene. Udobno oblazinjenje z ergonomskim naslonom in vodoravnim prešitjem, s praktičnimi ročaji. Z ergonomskim paketom: sinhrona tehnologija, vključno z regulacijo teže. Naslonjalo s prevodno plastično lupino in ročaji. Neprekinjena prevodna povezava oblazinjenja in ESD-koles/drsnikov. Reguliranje teže od 45 do 120 kg.

Standard:**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.****Tehnični opis**

Barva materiala sedeža	črna
Območje nastavljanja globine sedeža	60 mm
Globina sedeža	470 mm

Nastavitev naklona sedeža v stopinjah	6 stopinj
Višina naslonjala za roke	580 mm
Izvedba	Visoka višina sedeža
Serijska	Work-Tec Ergo
Območje nastavljanja višine naslonjala	60 mm
Širina sedeža	460 mm
Nosilnost stola	120 kg
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Območje nastavljanja višine	590 - 860 mm
Vrsta izdelka	ESD-delavniški vrtljivi stol