

**metabo****Akumulatorski premi brusilnik brez akumulatorske baterije, Tip: GVB18LTXBL****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077272 GVB18LTXBL
GTIN	4061792247307
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:**

Premi brusilniki Metabo® so med najtanjšimi in najbolj kompaktnimi stroji na trgu. Zmogljivi motorji omrežnih in akumulatorskih premih brusilnikov nudijo maksimalno produktivnost z visoko natančnostjo pri vseh uporabah.

Akumulatorski premi brusilnik z visokim (in spremenljivim) številom vrtljajev za zahtevna brušenja, tudi na ozkih mestih.

- **Zaščita pred ponovnim zagonom: preprečuje nenameren zagon po zamenjavi akumulatorske baterije.**
- **Blokada vretena za enostavno menjavo orodja.**

**Prednosti:**

**100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.**

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

**Obseg dobave:**

**Brez akumulatorske baterije in polnilnika**, vključno z vpenjalno stročnico 6 mm, zaščitno gumijasto kapico, filtrom za zaščito pred prahom, viličastim ključem.

**Napotek:**

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

**Tehnični opis**

Število vključenih akumulatorjev	0
Maksimalni Ø vpenjalne stročnice	6 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Območje števila vrtljajev	8000 - 28000 min <sup>-1</sup>
Elektronska izbira vrtljajev	da
Napetost akumulatorja	18 V
Masa	1,4 kg
Oznaka proizvajalca	GVB18LTXBL11-28
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Premi brusilniki