



Magazin »Insider Stubby« z 1/4-palčnimi vijačnimi nastavki z magnetom, Dolžina rezila: 10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	676667 10
GTIN	7610733264681
Razred artikla	63E

Opis

Izvedba:

Ročaj »multicraft« s koži prijaznim plaščem iz elastomera omogoča dober prenos potrebnega vrtilnega momenta, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Drsní magazin s končno blokado. Vpenjalo z močnim trajnim magnetom.

Ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera.

Ročaj „Insider“ in **drsní magazin s končnim zaklepom**. Vpenjalo z močnim trajnim magnetom.

Primerno za:

1/4-colski vijačni nastavki z držalom C 6,3.

Vsebina:

Po 1 bit:

za režo št. 675300 vel. 5,5.

za profil Phillips št. 675281, vel. 1/25; 2/25.

za notranji TORX® št. 675295 vel. TX15; TX20; TX25.

Tehnični opis

Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač Torx®
celotna dolžina	65 mm
Dolžina rezila	10 mm

Vpenjalo za vijačne nastavke	D 6,3
vrtljiva kapa	ne
z ročajem z ragljo	ne
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek

Pribor

Ploščati PrecisionBit, 1/4 cole C 6,3 Širina rezila 5,5 mm	675300 5,5
PrecisionBit za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zarez/celotna dolžina 1/25 mm	675281 1/25
PrecisionBit za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zarez/celotna dolžina 2/25 mm	675281 2/25
PrecisionBit za profil Torx®, 1/4 cole C 6,3 Profil Torx® TX15	675295 TX15
PrecisionBit za profil Torx®, 1/4 cole C 6,3 Profil Torx® TX20	675295 TX20
PrecisionBit za profil Torx®, 1/4 cole C 6,3 Profil Torx® TX25	675295 TX25