


**Garant****Garnitura viličasto obročnih ključev z ragljo, Število orodij: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	952319 7
GTIN	4067263886389
Razred artikla	91A

**Opis****Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

**Obseg dobave:**

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 952319: 1 St.

Viličasto obročni ključ z ragljo GARANT art. 614812 vel. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: po 1 kos

**Tehnični opis**

Globina v G	10
Globina	250 mm
Izvedba	Z vijačnim ključem (obročni in viličasti ključ)
Število orodij	7
Širina	150 mm
Širina v G	6
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm

Stopnja napolnjenosti enega predala v G	6×10
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 952319	952001 952319
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljoz vrtljivo glavo Zev ključa 8 mm	614812 8
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljoz vrtljivo glavo Zev ključa 9 mm	614812 9
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljoz vrtljivo glavo Zev ključa 10 mm	614812 10
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljoz vrtljivo glavo Zev ključa 11 mm	614812 11
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljoz vrtljivo glavo Zev ključa 13 mm	614812 13
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljoz vrtljivo glavo Zev ključa 14 mm	614812 14
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljoz vrtljivo glavo Zev ključa 16 mm	614812 16