




Garniture klešč, Število orodij: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	954275 4
GTIN	4067263906421
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954275: 1 St.

Klešče papiga HOLEX art. 706145 vel. 250: 1 St.

Kombinirane klešče iz vanadija HOLEX art. 702995 vel. 180: 1 St.

Polokrogle klešče HOLEX, zakrivljene, art. 713595, vel. 160: 1 St.

Stranske ščipalne klešče HOLEX art. 725245 vel. 160: 1 St.

Univerzalni nož HOLEX art. 845039 vel. 160: 1 St.

Garnitura segmentnih rezil art. 845010 vel. 10: 1 St.

Tehnični opis

Izvedba	S kleščami
Število orodij	6
Globina	400 mm
Širina v G	10
Širina	250 mm

Globina v G	16
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	10×16
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954275	952001 954275
Klešče papiga, atramentirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 250 mm	706145 250
Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, svetle, z dvokomponentno prevleko ročajev Celotna dolžina 180 mm	702995 180
Polokrogle klešče, zakrivljene, svetle, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	713595 160
Stranske ščipalne klešče, svetle, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	725245 160
Univerzalni noži z ročajem iz cinkove tlačne litine 18 mm Celotna dolžina 160 mm	845039 160
Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 18 mm „experience“ Količina 10	845010 10