




Garniture klešč, Število orodij: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	954177 3
GTIN	4067263906445
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954177: 1 St.

Kombinirane klešče iz vanadija HOLEX art. 702995 vel. 160: 1 St.

Polokrogle klešče HOLEX, zakrivljene, art. 713595, vel. 160: 1 St.

Stranske ščipalne klešče HOLEX art. 725245 vel. 160: 1 St.

Tehnični opis

Globina v G	8
Globina	200 mm
Širina v G	8
Izvedba	S kleščami
Širina	200 mm

Število orodij	3
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×8
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954177	952001 954177
Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, svetle, z dvokomponentno prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	702995 160
Polokrogle klešče, zakrivljene, svetle, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	713595 160
Stranske ščipalne klešče, svetle, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	725245 160