


HOLEX**Garniture klešč, Število orodij: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	954208 5
GTIN	4067263906469
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 8 G oz. 250 × 200 mm) ali 1/2 (20 G × 8 G oz. 500 × 200 mm) uporabne površine predala.

Primerno za:

Delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra **20 G × 16 G** oziroma 500 × 400 mm (Š × G).

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954208: 1 St.

Kombinirane klešče iz vanadija HOLEX art. 702995 vel. 180: 1 St.

Klešče papiga HOLEX art. 706145 vel. 250: 1 St.

Polokrogle klešče HOLEX, ravne, art. 713195 vel. 200: 1 St.

Polokrogle klešče HOLEX, zakrivljene, art. 713595, vel. 200: 1 St.

Stranske ščipalne klešče HOLEX art. 725245 vel. 160: 1 St.

Tehnični opis

Globina	500 mm
Izvedba	S kleščami
Globina v G	20
Širina	200 mm

Število orodij	5
Širina v G	8
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napoljenosti enega predala v G	8×20
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, svetle, z dvokomponentno prevleko ročajev Celotna dolžina 180 mm	702995 180
Klešče papiga, atramentirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 250 mm	706145 250
Polokrogle klešče, ravne, svetle, s prevleko ročajev Celotna dolžina 200 mm	713195 200
Polokrogle klešče, zakrivljene, svetle, s prevleko ročajev Celotna dolžina 200 mm	713595 200
Stranske ščipalne klešče, svetle, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	725245 160
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954208	952001 954208