



Garniture klešč, Število orodij: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	954306 5
GTIN	4067263906483
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954306: 1 St.

Kombinirane klešče iz vanadija HOLEX art. 702995 vel. 180: 1 St.

Klešče papiga HOLEX art. 706145 vel. 300: 1 St.

Polokrogle klešče HOLEX, ravne, art. 713195 vel. 200: 1 St.

Polokrogle klešče HOLEX, zakrivljene, art. 713595, vel. 200: 1 St.

Stranske ščipalne klešče HOLEX art. 725245 vel. 160: 1 St.

Tehnični opis

Širina	250 mm
Izvedba	S kleščami
Število orodij	5
Širina v G	10
Globina v G	20
Globina	500 mm

Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	10×20
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954306	952001 954306
Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, svetle, z dvokomponentno prevleko ročajev Celotna dolžina 180 mm	702995 180
Klešče papiga, atramentirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 300 mm	706145 300
Polokrogle klešče, ravne, svetle, s prevleko ročajev Celotna dolžina 200 mm	713195 200
Polokrogle klešče, zakrivljene, svetle, s prevleko ročajev Celotna dolžina 200 mm	713595 200
Stranske ščipalne klešče, svetle, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	725245 160