


**HOLEX****Krožna žična ščetka Jeklena žica 0,30 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 125X23mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	570120 125X23
GTIN	4067263723783
Razred artikla	57H

**Opis****Izvedba:**

Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. **Velika gostota žice**, visoka natančnost krožnega teka in odpornost proti obrabi. Možnost prilagoditve na različne vpenjalne izvrtine s pomočjo **zamenljivih reducirnih obročev** (zajeti v obsegu dobave).

**Uporaba:**

Za uporabo na brusnih ali polirnih strojih ali na strojih z upogljivo gredjo.

Za kosmatenje, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje ipd.

**Tehnični opis**

Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	27 mm
Širina ščetke	20 mm
Maksimalno število vrtljajev	6000 min <sup>-1</sup>
Debelina ščetin	0,35 mm
Ø reducirnega obroča	12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm

Ø ščetke D <sub>1</sub>	125 mm
Ø izvrtine d <sub>1</sub>	40 mm
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka