


HOLEX**Krožna žična ščetka Jeklena žica 0,30 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 100X20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	570120 100X20
GTIN	4067263723776
Razred artikla	57H

Opis**Izvedba:**

Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. **Velika gostota žice**, visoka natančnost krožnega teka in odpornost proti obrabi. Možnost prilagoditve na različne vpenjalne izvrtine s pomočjo **zamenljivih reducirnih obročev** (zajeti v obsegu dobave).

Uporaba:

Za uporabo na brusnih ali polirnih strojih ali na strojih z upogljivo gredjo.

Za kosmatenje, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje ipd.

Tehnični opis

Širina ščetke	19 mm
Debelina ščetin	0,3 mm
Ø izvrtine d ₁	30 mm
Dolžina ščetin H ₁	23 mm
Maksimalno število vrtljajev	8000 min ⁻¹

Ø reducirnega obroča	12/12,7/16/20/22,2/25,4 mm
Ø ščetke D ₁	100 mm
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka