

HOLEX**Garniture klešč, Število orodij: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955171 3
GTIN	4067263906605
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955171: 1 St.
Kombinirane klešče iz vanadija HOLEX art. 702995 vel. 160: 1 St.
Polokrogle klešče HOLEX, zakrivljene, art. 713595, vel. 160: 1 St.
Stranske ščipalne klešče HOLEX art. 725245 vel. 160: 1 St.

Tehnični opis

Širina	383 mm
Globina	115 mm
Število orodij	3
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Za globino police za orodje	115 mm
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 955171

952001 955171

Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, svetle, z dvokomponentno prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm

702995 160

Polokrogle klešče, zakrivljene, svetle, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm

713595 160

Stranske ščipalne klešče, svetle, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm

725245 160