


**HOLEX****Krožna žična ščetka Jeklena žica 0,30 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 250X30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	570120 250X30
GTIN	4067263723790
Razred artikla	57H

**Opis****Izvedba:**

Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. **Velika gostota žice**, visoka natančnost krožnega teka in odpornost proti obrabi. Možnost prilagoditve na različne vpenjalne izvrtine s pomočjo **zamenljivih reducirnih obročev** (zajeti v obsegu dobave). Izvrtina z dvojnim utorom za zagozdo.

**Uporaba:**

Za uporabo na brusnih ali polirnih strojih ali na strojih z upogljivo gredjo.  
Za kosmatenje, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje ipd.

**Tehnični opis**

Širina ščetke	25 mm
Ø ščetke D <sub>1</sub>	250 mm
Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	50 mm
Maksimalno število vrtljajev	3600 min <sup>-1</sup>

Ø izvrtine d <sub>1</sub>	50,8 mm
Možnost povrtanja Ø izvrtine na	80 mm
Ø reducirnega obroča	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka