

HOLEX**Krožna žična ščetka Medeninasta žica 0,15 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 120X30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	570170 120X30
GTIN	4067263906506
Razred artikla	57H

Opis**Izvedba:**

Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. **Velika gostota žice**, visoka natančnost krožnega teka in odpornost proti obrabi. Možnost prilagoditve na različne vpenjalne izvrtine s pomočjo **zamenljivih reducirnih obročev** (zajeti v obsegu dobave).

Uporaba:

Za obdelavo medenine, bakra, lahke kovine itd. Za poliranje, fino ščetkanje itd.

Za uporabo na brusnih ali polirnih strojih ali na strojih z upogljivo gredjo.

Za kosmatenje, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje ipd.

Tehnični opis

Ø izvrtine d ₁	30 mm
Dolžina ščetin H ₁	33 mm
Širina ščetke	25 mm
Ø reducirnega obroča	12/12,7/16/20/22,2/25,4 mm

Maksimalno število vrtljajev	6000 min ⁻¹
Ø ščetke D ₁	120 mm
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka