

**HOLEX**

**Krožna žična ščetka (zelena) INOX-žica 0,30 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 200X38mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	570220 200X38
GTIN	4067263906513
Razred artikla	57H

## Opis

### Izvedba:

Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. **Velika gostota žice**, visoka natančnost krožnega teka in odpornost proti obrabi. Možnost prilagoditve na različne vpenjalne izvrtine s pomočjo **zamenljivih reducirnih obročev** (zajeti v obsegu dobave).

### Uporaba:

Za uporabo na brusnih ali polirnih strojih ali na strojih z upogljivo gredjo.

Za kosmatenje, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje ipd.

## Tehnični opis

Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	48 mm
Maksimalno število vrtljajev	6000 min <sup>-1</sup>
Ø ščetke D <sub>1</sub>	200 mm
Ø reducirnega obroča	12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm
Ø izvrtine d <sub>1</sub>	50,8 mm

Širina ščetke	29 mm
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka