

HOLEX**Enovrstna krožna ščetka INOX-žica 0,30 mm, Ø ščetke D1×širina ščetke: 100X12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	570315 100X12
GTIN	4067263906537
Razred artikla	57H

Opis**Izvedba:****Enovrstne ščetke** z valovito žico.**Uporaba:**

Za grobo obdelavo, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje itd Enovrstne ščetke lahko namestite z nanizanjem **k valjem s spremenljivo širino**. Za individualno uporabo na brusnih strojih.

Tehnični opis

Ø ščetke D ₁	100 mm
Ø izvrtine d ₁	12 mm
Možnost povrtanja Ø izvrtine na	20 mm
Dolžina ščetin H ₁	21 mm
Maksimalno število vrtljajev	8000 min ⁻¹
Material obloge	INOX-žica

Debelina ščetin	0,3 mm
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka