


**HOLEX****Enovrstna krožna ščetka Jeklena žica 0,30 mm, Ø ščetke D1×širina ščetke: 100X12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	570305 100X12
GTIN	4067263906520
Razred artikla	57H

**Opis****Izvedba:****Enovrstne ščetke** z valovito žico.**Uporaba:**

Za grobo obdelavo, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje itd Enovrstne ščetke lahko namestite z nanizanjem **k valjem s spremenljivo širino**. Za individualno uporabo na brusnih strojih.

**Tehnični opis**

Maksimalno število vrtljajev	8000 min <sup>-1</sup>
Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	21 mm
Možnost povrtanja Ø izvrtine na	20 mm
Ø izvrtine d <sub>1</sub>	12 mm
Ø ščetke D <sub>1</sub>	100 mm
Material obloge	Jeklena žica

Debelina ščetin	0,3 mm
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka