

HOLEX**Okrogla ščetka jeklena žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×Ø izvrtine d1/navoj M: 125XM14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	571203 125XM14
GTIN	4067263906582
Razred artikla	57H

Opis**Izvedba:**

Ravna krožna ščetka, gladka žica 0,50 mm, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivno brušenje z veliko odpornostjo proti obrabi.**

Uporaba:

Za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žlindra, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.

Posukana v levo, zanesljivo preprečuje predčasno odvijanje. **Z notranjim navojem M14**, za neposredno namestitev **na kotni brusilnik**.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	12500 min ⁻¹
Širina predela s ščetinami L ₁	14 mm
Debelina ščetin	0,5 mm
Število kit	20

Navoj M	M14
Ø ščetke D ₁	125 mm
Dolžina ščetin H ₁	29 mm
Material obloge	Jeklena žica
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka