

HOLEX**Okrogla ščetka jeklena žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×Ø izvrtine d1/navoj M: 115XM14mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 571203 115XM14 |
| GTIN | 4067263906568 |
| Razred artikla | 57H |

Opis**Izvedba:**

Ravna krožna ščetka, gladka žica 0,50 mm, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivno brušenje z veliko odpornostjo proti obrabi.**

Uporaba:

Za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žlindra, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.

Posukana v levo, zanesljivo preprečuje predčasno odvijanje. **Z notranjim navojem M14**, za neposredno namestitev **na kotni brusilnik**.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|--------|
| Debelina ščetin | 0,5 mm |
| Dolžina ščetin H ₁ | 24 mm |
| Ø ščetke D ₁ | 115 mm |
| Število kit | 20 |

| | |
|---|-------------------------|
| Maksimalno število vrtljajev | 12500 min ⁻¹ |
| Navoj M | M14 |
| Širina predela s ščetinami L ₁ | 14 mm |
| Material obloge | Jeklena žica |
| Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |