

**HOLEX****Okrogla ščetka INOX-žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×Ø izvrtine d1/navoj M: 115X22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	571253 115X22
GTIN	4067263906728
Razred artikla	57H

**Opis****Izvedba:**

Ravna krožna ščetka, gladka žica 0,50 mm, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivno brušenje z veliko odpornostjo proti obrabi.**

**Uporaba:**

Za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žlindra, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.

**Tehnični opis**

Število kit	20
Maksimalno število vrtljajev	12500 min <sup>-1</sup>
Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	24 mm
Ø izvrtine d <sub>1</sub>	22 mm
Ø ščetke D <sub>1</sub>	115 mm
Širina predela s ščetinami L <sub>1</sub>	14 mm

Debelina ščetin	0,5 mm
Material obloge	INOX-žica
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka