

**HOLEX**

**Okrogla ščetka izmenično posukanje, jeklena žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×Ø izvrtine d1/navoj M: 125XM14mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	571207 125XM14
GTIN	4067263906711
Razred artikla	57H

## Opis

### Izvedba:

Ravna krožna ščetka, gladka žica 0,50 mm, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivno brušenje z veliko odpornostjo proti obrabi.**

### Uporaba:

Za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žlindra, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.

**Izmenično posukana (desno/levo)** za večjo agresivnost pri grobem ščetkanju. Izredno primerna za uporabo v kotih in robih z mirnim tekom. **Z notranjim navojem M14**, za neposredno namestitev **na kotni brusilnik**.

## Tehnični opis

Ø ščetke D <sub>1</sub>	125 mm
Število kit	20
Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	29 mm
Maksimalno število vrtljajev	12500 min <sup>-1</sup>

Navoj M	M14
Širina predela s ščetinami L <sub>1</sub>	14 mm
Debelina ščetin	0,5 mm
Material obloge	Jeklena žica
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka