

HOLEX**Izbočena konična ščetka Jeklena žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×navoj M:
125XM14mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 571303 125XM14 |
| GTIN | 4067263906742 |
| Razred artikla | 57H |

Opis**Izvedba:**

Izbočena **konična ščetka**, gladka žica 0,50 mm, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivno brušenje z veliko odpornostjo proti obrabi.**

Uporaba:

Posukana v levo, zanesljivo preprečuje predčasno odvijanje.

Izredno primerna za obdelavo težko dostopnih mest in za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žindra, kosmatenja, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.

Z notranjim navojem M14, za neposredno namestitev **na kotni brusilnik.**

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------------|
| Navoj M | M14 |
| Širina predela s ščetinami L ₁ | 12 mm |
| Maksimalno število vrtljajev | 12500 min ⁻¹ |
| Material obloge | Jeklena žica |

| | |
|---------------|----------------------|
| Posukanje | posukana v levo |
| Vrsta izdelka | Konične žične ščetke |