

HOLEX**Izbočena konična ščetka INOX-žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×navoj M:
115XM14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	571353 115XM14
GTIN	4067263906766
Razred artikla	57H

Opis**Izvedba:**

Izbočena **konična ščetka**, gladka žica 0,50 mm, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivno brušenje z veliko odpornostjo proti obrabi.**

Uporaba:

Posukana v levo, zanesljivo preprečuje predčasno odvijanje.

Izredno primerna za obdelavo težko dostopnih mest in za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žindra, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.

Z notranjim navojem M14, za neposredno namestitev **na kotni brusilnik.**

Tehnični opis

Širina predela s ščetinami L ₁	12 mm
Debelina ščetin	0,5 mm
Ø ščetke D ₁	115 mm
Navoj M	M14

Dolžina ščetin H ₁	24 mm
Število kit	20
Maksimalno število vrtljajev	12500 min ⁻¹
Material obloge	INOX-žica
Posukanje	posukana v levo
Vrsta izdelka	Konične žične ščetke