

HOLEX**Lončasta ščetka Jeklena žica 0,35 mm, Ø ščetke D1: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	573005 100
GTIN	4067263906902
Razred artikla	57H

Opis**Izvedba:**

Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. Za uporabo na kotnih brusilnikih in stacionarnih strojih.

Z notranjim navojem M14. Z notranjim navojem M14.

Uporaba:

Za obdelavo površin, posnemanje zarobka, odstranjevanje rje, poliranje, odstranjevanje barve, laka, škaje itd.

Tehnični opis

Dolžina ščetin H ₁	30 mm
Ø ščetke D ₁	100 mm
Maksimalno število vrtljajev	8500 min ⁻¹
Navoj M	M14
Debelina ščetin	0,35 mm
Material obloge	Jeklena žica
Vrsta izdelka	Lončasta ščetka

