

**HOLEX****Lončasta ščetka INOX-žica 0,30 mm, Ø ščetke D1: 60mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	573205 60
GTIN	4067263906919
Razred artikla	57H

**Opis****Izvedba:**

Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. Za uporabo na kotnih brusilnikih in stacionarnih strojih.

**Z notranjim navojem M14. Z notranjim navojem M14.**

**Uporaba:**

Za obdelavo površin, posnemanje zarobka, odstranjevanje rje, poliranje, odstranjevanje barve, laka, škaje itd.

**Tehnični opis**

Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	20 mm
Maksimalno število vrtljajev	12000 min <sup>-1</sup>
Ø ščetke D <sub>1</sub>	65 mm
Navoj M	M14
Debelina ščetin	0,3 mm
Material obloge	INOX-žica

Posukanje

valovita

Vrsta izdelka

Lončasta ščetka