

HOLEX**Lončasta ščetka izmenično posukanje, jeklena žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×navoj M: 65XM14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	572108 65XM14
GTIN	4067263906971
Razred artikla	57H

Opis**Izvedba:**

Gladka žica, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivno brušenje z veliko odpornostjo proti obrabi.**

Izmenično posukana (desno/levo) za večjo agresivnost pri grobem ščetkanju. Izredno primerna za uporabo v kotih in robih z mirnim tekom.

Uporaba:

Posebej za vpenjanje na kotnih brusilnikih.

Z **notranjim navojem M14.**

Tehnični opis

Varnostni oporni obroč	ne
Maksimalno število vrtljajev	12500 min ⁻¹
Ø ščetke D ₁	65 mm
Debelina ščetin	0,5 mm
Dolžina ščetin H ₁	20 mm

Navoj M	M14
Material obloge	Jeklena žica
Posukanje	Izmenično posukanje
Vrsta izdelka	Lončasta ščetka