

HOLEX

Krožna ščetka z držalom Jeklena žica 0,30 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 70X16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	574050 70X16
GTIN	4067263907022
Razred artikla	57H

Opis

Izvedba:

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

Tehnični opis

Ø držala D _s	6 mm
Dolžina ščetin H ₁	19 mm
Debelina ščetin	0,3 mm
Širina predela s ščetinami L ₁	14 mm
Ø ščetke D ₁	70 mm
Maksimalno število vrtljajev	15000 min ⁻¹

Material obloge	Jeklena žica
Posukanje	valovita
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka