


HOLEX

Krožna ščetka z držalom Jeklena žica 0,30 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 60X15mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	574050 60X15
GTIN	4067263907015
Razred artikla	57H

Opis

Izvedba:

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

Tehnični opis

Ø ščetke D ₁	60 mm
Maksimalno število vrtljajev	15000 min ⁻¹
Dolžina ščetin H ₁	17 mm
Debelina ščetin	0,3 mm
Ø držala D _s	6 mm
Širina predela s ščetinami L ₁	15 mm

Material obloge	Jeklena žica
Posukanje	valovita
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka