


HOLEX

Krožna ščetka z držalom Jeklena žica 0,20 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 80X18mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	574150 80X18
GTIN	4067263907091
Razred artikla	57H

Opis

Izvedba:

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

Tehnični opis

Ø ščetke D ₁	80 mm
Maksimalno število vrtljajev	15000 min ⁻¹
Ø držala D _s	6 mm
Širina predela s ščetinami L ₁	13 mm
Dolžina ščetin H ₁	20 mm
Material obloge	Jeklena žica

Posukanje

valovita

Vrsta izdelka

Okrogla ščetka