


**HOLEX**

**Krožna ščetka z držalom Jeklena žica 0,20 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 70X16mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	574150 70X16
GTIN	4067263907084
Razred artikla	57H

## Opis

### Izvedba:

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

### Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

## Tehnični opis

Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	19 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Maksimalno število vrtljajev	15000 min <sup>-1</sup>
Ø ščetke D <sub>1</sub>	70 mm
Širina predela s ščetinami L <sub>1</sub>	14 mm
Material obloge	Jeklena žica

Posukanje

valovita

Vrsta izdelka

Okrogla ščetka