

Krožna ščetka z držalom INOX-žica 0,20 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 30X6mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	574253 30X6
GTIN	4067263934745
Razred artikla	57H

Opis

Izvedba:

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

Tehnični opis

Ø ščetke D ₁	30 mm
Debelina ščetin	0,2 mm
Širina predela s ščetinami L ₁	6 mm
Maksimalno število vrtljajev	20000 min ⁻¹
Dolžina ščetin H ₁	6 mm
Ø držala D _s	6 mm

Material obloge	INOX-žica
Posukanje	valovita
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka