

**Ščetka za površino Jeklena žica 0,30 mm, Ø ščetke D1: 60mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574755 60
GTIN	4067263935018
Razred artikla	57H

Opis**Izvedba:**

Ščetke za površino z držalom Ø 6 mm.

Uporaba:

Na premih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali stacionarnih brusnih strojih. Za čiščenje in posnemanje zarobka malih do srednje velikih površin.

Tehnični opis

Dolžina ščetin H ₁	25 mm
Ø ščetke D ₁	60 mm
Ø držala D _s	6 mm
Debelina ščetin	0,3 mm
Maksimalno število vrtljajev	8000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Ravna ščetka

