

HOLEX**Krožna ščetka z držalom Medeninasta žica 0,20 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 70X10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574360 70X10
GTIN	4067263934837
Razred artikla	57H

Opis**Izvedba:**

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za zahtevno posnemanje zarobka in ščetkanje nž-kovin.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	15000 min ⁻¹
Širina predela s ščetinami L ₁	11 mm
Ø ščetke D ₁	70 mm
Dolžina ščetin H ₁	19 mm
Ø držala D _s	6 mm
Debelina ščetin	0,2 mm

Material obloge	Medeninasta žica
Posukanje	valovita
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka