


**HOLEX****Krožna ščetka z držalom Medeninasta žica 0,20 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 30X6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574360 30X6
GTIN	4067263934806
Razred artikla	57H

**Opis****Izvedba:**

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

**Uporaba:**

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za zahtevno posnemanje zarobka in ščetkanje nž-kovin.

**Tehnični opis**

Ø ščetke D <sub>1</sub>	30 mm
Maksimalno število vrtljajev	20000 min <sup>-1</sup>
Širina predela s ščetinami L <sub>1</sub>	6 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Debelina ščetin	0,2 mm
Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	6 mm

Material obloge	Medeninasta žica
Posukanje	valovita
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka