

**Ščetka za površino Jeklena žica 0,30 mm, Ø ščetke D1: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574755 40
GTIN	4067263935001
Razred artikla	57H

**Opis****Izvedba:**

Ščetke za površino z držalom Ø 6 mm.

**Uporaba:**

Na premih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali stacionarnih brusnih strojih. Za čiščenje in posnemanje zarobka malih do srednje velikih površin.

**Tehnični opis**

Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	20 mm
Debelina ščetin	0,3 mm
Maksimalno število vrtljajev	10500 min <sup>-1</sup>
Ø ščetke D <sub>1</sub>	40 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Vrsta izdelka	Ravna ščetka

