

Garnitura delavniškega pribora, Število orodij: 9



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	954989 9
GTIN	2050002075474
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954989: 1 St.

LED-žepna svetilka GARANT art. 081448 vel. 200: 1 St.

Prijemalo art. 081610 vel. 500: 1 St.

Teleskopsko ogledalce za iskanje HOLEX art. 081630 vel. 30: 1 St.

Pisalo za trajno označevanje EDDING art. 085130 vel. R: 1 St.

Zaščitna očala GARANT art. 096200 vel. CLEAR: 1 St.

Topa pinceta HOLEX art. 727550 vel. AM: 1 St.

Garnitura segmentnih rezil art. 845010 vel. 10: 1 St.

Univerzalni nož GARANT art. 845020: 1 St.

Teleskopska svetilka za pregledovanje art. 081665: 1 St.

Tehnični opis

Globina	600 mm
Število orodij	9
Širina v G	10
Globina v G	24
Širina	250 mm

Izvedba	Z garnituro orodja
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	10×24
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954989	952001 954989
LED akumulatorska svetilka v obliki pisala Tip 200	081448 200
Prijemalo s 3 kraki Dolžina 500 mm	081610 500
Teleskopsko ogledalce za iskanje Dimenzije zrcala 30 mm	081630 30
Pisala za trajno označevanje Barva za pisanje R	085130 R
Komfortna zaščitna očala Barva stekel CLEAR	096200 CLEAR
Pinceta, topa, širina konice 3 mm, 145 mm, oblika 40 Material AM	727550 AM
Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 18 mm „experience“ Količina 10	845010 10
Univerzalni nož z dvokomponentnim ročajem 3 rezili, širina 18 mm	845020
Teleskopska svetilka za pregledovanje	081665