


HOLEX**Krožna ščetka z držalom mikroabrazivna, SiC, zrnatost 320, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 50X10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574455 50X10
GTIN	4067263934875
Razred artikla	57H

Opis**Izvedba:**

Brusne najlonske ščetine s silicijevim karbidom, vtisnjene v jekleno tulko; **držalo Ø 6 mm.**

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za suho in mokro ščetkanje Al, jekla, INOX in umetnih mas. Maksimalna temperatura uporabe 80°C.

Tehnični opis

Dolžina ščetin H ₁	12 mm
Priporočeno število vrtljajev	6000 min ⁻¹
Maksimalno število vrtljajev	15000 min ⁻¹
Ø ščetke D ₁	50 mm
Ø držala D _s	6 mm

Zrnatost	320
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka