

**HOLEX****Ravna ščetka Jeklena žica 0,30 mm, Tip: 10X80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574550 10X80
GTIN	4067263935049
Razred artikla	57H

**Opis****Izvedba:**

Valovita žica posebne kakovosti, vtisnjena v jekleno tulko; **držalo Ø 6 mm.**

**Uporaba:**

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo in vrtalnih strojih. Za čiščenje in posnemanje zarobka na težko dostopnih mestih.

**Tehnični opis**

Dolžina spone L <sub>2</sub>	80 mm
Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	20 mm
Ø ščetke D <sub>1</sub>	12 mm
Maksimalno število vrtljajev	10000 min <sup>-1</sup>
Ø spone D <sub>2</sub>	10 mm
Celotna dolžina L	120 mm
Vrsta izdelka	Ravna ščetka